

## DuraStyle Полупьедестал # 0858300000



Полупьедестал	Размеры	Вес	Номер заказа
для # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080, 232065, 232610, 232680, 232510, 232580, 233813, 232460, 232455, 235714			
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>			
		7,100 кг	0858300000
Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long time to come. When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.			
<b>Принадлежности</b>			
Упрощенное крепление для полупьедесталов		0,100 кг	005503
<b>Соответствующая продукция</b>			
Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 550 x 440 мм	550 x 440 мм		231955
Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 600 x 440 мм	600 x 440 мм		231960
Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 650 x 440 мм	650 x 440 мм		231965
Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 800 x 480 мм	800 x 480 мм		232080
Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 1000 x 480 мм	1000 x 480 мм		232010
Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 650 x 480 мм	650 x 480 мм		232065
Умывальник медицинский Med без перелива, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 600 x 440 мм	600 x 440 мм		232460
Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 1200 x 480 мм	1200 x 480 мм		232012

## DuraStyle Полупьедестал # 0858300000

---

Умывальник медицинский Med без перелива, с плоскостью под смеситель, 550 x 440 мм	550 x 440 мм	232455
Двойной умывальник, двойной умывальник для мебели с переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 1300 x 480 мм	1300 x 480 мм	233813
Умывальник двойной с переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 1400 x 480 мм	1400 x 480 мм	235714

*All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished ceramic piece.*